



انتركوت دهان بلاستيك زخرفي

تشطيبات

خصائص عامه:

- إنتركوت دهان بلاستيك مستحلب يتم تشغيله مباشرة علي السطح باستخدام الرولة، وجه واحد كافي للحصول علي تشطيب نهائي.
- يعطي شكل زخرفي نهائي مطفى.
- يمكن الحصول علي أشكال نهائية متعددة طبقاً لنوع الرولة المستخدمة.
- يمكن استخدامه كدهان للأسطح الداخلية والخارجية.
- مرونة مناسبة لمنع ظهور الشروخ.
- لا يحتاج إلي معجون لتجهيز السطح قبل الدهان.
- دهان اقتصادي يوفر الوقت والمال.

طريقة التشغيل:

١. نظافة السطح وأزاله المواد الغريبة.
٢. التأكد من عدم وجود عيوب في السطح ويتم إصلاحها إن وجدت بالمعجون ويفضل كريت رب .
٣. يمكن تشغيل إنتركوت علي جميع أنواع البياض، الأسطح الأسمنتية، القواطع الجبسية، الخشب، القواطع الفايبر وماشابه.
٤. يقلب إنتركوت في العبوة جيدا قبل التشغيل.
٥. يمكن تخفيف إنتركوت بالماء إذا كان هناك ضرورة و حسب الشكل النهائي المطلوب.
٥. باستخدام الرولة الصوف أو الإسفنج يتم تشغيل إنتركوت، وجه واحد كافي.
٦. يراعي غلق العبوة جيدا بعد الاستخدام.
٧. غسل الأدوات المستخدمة بالمياه فور الانتهاء من التشغيل.

ملحوظة:

- درجة حرارة السطح أثناء التشغيل يجب ألا تتعدى ٥٣٠ م و يفضل ترطيب الاسطح المساميه قبل التشغيل خاصة في فصل الصيف .
- يمكن انتاج انتركوت ليقاوم البكتريا والفطريات حسب طلب العميل، والاسم التجاري للمنتج المعدل يحمل العلامة انتركوت F

المواصفات الفنية:

المادة الرابطة	: راتنجات صناعية متطورة .
تأثيراً لأشعة فوق البنفسجية	: غير قابل للاصفرار.
مقاومة الفطريات	: مقاوم للفطريات.
التخفيف	: بالماء.
الكثافة	: ١.٦٥ كجم / لتر.
معدل التشغيل	: ١ - ١.٢ كجم / م ^٢ يتوقف علي خشونة السطح وشكل السطح النهائي المطلوب.
البيئة	: غير ضار.
العبوات	: ٥ كجم ، ٢٠ كجم.
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية

تعليمات البيئة:

- ارتداء نظاره واقية - ارتداء الماسكات و القفازات الواقية
- احتياطات التداول والتشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS)

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني



28437/A

28437/B

28437/C

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القاهرة - جمهورية مصر العربية

تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢٠٢

Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com